

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250764 HB7020
GTIN	4045197716514
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150612 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	P

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení