

**Garant****Trapézový ruční závitník jednotlivý řezací závitník, bez povlaku, Tr: TR8X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130780 TR8X1,5
GTIN	4062406086961
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

- Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.
- Dokončovací závitník tolerance H7.

**Upozornění:**

**Nástroj není vhodný pro reverzaci.**

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 80 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Stopka 4hran  $\square$ : 4,9 mm

Otvor pod závit  $\varnothing$ : 6,6 mm

**Technický popis**

Celková délka L	80 mm
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran $\square$	4,9 mm
Otvor pod závit $\varnothing$	6,6 mm
Rozměr závitu	8
Povlak	bez povlaku

Druh závitu	TR
Vrcholový úhel	30 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Toleranční třída	DIN 103 7H
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Závitník ruční
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník