

Garant**Trapézový ruční závitník jednotlivý předřezávací závitník, bez povlaku, Tr: TR10X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130770 TR10X2
GTIN	4062406087586
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

- Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.
- Dokončovací závitník tolerance H7.

Upozornění:

Nástroj není vhodný pro reverzaci.

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 90 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 7 mm

Stopka 4hran \square : 5,5 mm

Otvor pod závit \varnothing : 8,2 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	2 mm
Stopka 4hran \square	5,5 mm
Počet břitů Z	3
Celková délka L	90 mm
Stopka $\varnothing D_s$	7 mm
Otvor pod závit \varnothing	8,2 mm
Rozměr závitu	10

Povlak	bez povlaku
Druh závitu	TR
Vrcholový úhel	30 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Toleranční třída	DIN 103 7H
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Závitník ruční
Druh produktu	Závitník