

Garant**Trapézový ruční závitník jednotlivý řezací závitník, bez povlaku, Tr: TR10X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130780 TR10X2
GTIN	4062406087685
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

3dílná sada, **skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.**

- **Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.**
- **Dokončovací závitník tolerance H7.**

Upozornění:

Nástroj není vhodný pro reverzaci.

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 90 mm

Stopka Ø D_s: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Otvor pod závit Ø: 8,2 mm

Technický popis

Celková délka L	90 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	2 mm
Otvor pod závit Ø	8,2 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Stopka Ø D _s	7 mm
Počet břitů Z	3
Rozměr závitu	10
Povlak	bez povlaku

Druh závitu	TR
Vrcholový úhel	30 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Toleranční třída	DIN 103 7H
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Závitník ruční
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník