

**Garant****VBMT 110304, Typ: HB7415****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261144 HB7415
GTIN	4045197714220
Třída artiklu	21G

**Popis**

VBMT 110304 HB7415 Druh: HB7415  
Lamač třísek: TIS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 70 m/min

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	TIS
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 70 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1 mm
Posuv $f$	0,1 mm/ot,

Druh	HB7415
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení