

Garant**Zanořovací fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211806 40/3
GTIN	4045197714879
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	55 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VCG. 2205
Upínací otvor Ø	16 mm
Počet břitů Z	3
Úhel šikmého zanořování α_{max}	5,65 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	78 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	8 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	30,34 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7