

Garant**TK hrubovací fréza GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 3,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202402 3,8
GTIN	4062406088057
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Pro **hrubování a dokončování**. S rádiusem řezných hran, podobným torusovým frézám. Do 1xD v plném materiálu **při nejvyšších hodnotách posuvu** a velmi klidném chodu. Rohové rádiusy přizpůsobeny podle zadání DIN pro **lícované pružinové drážky**.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Technický popis

Počet zubů Z	3
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	54 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Délka břitu L _c	5 mm
Ø břitu D _c	3,8 mm
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm

Rohové zaoblení r_v	0,12 mm
Řada	Master Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,4×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	190 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
GG(G)	vhodný	250 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		

Vzduch

vhodný