



Pneumatický rázový utahovák, Typ: W2412



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079171 W2412
GTIN	7322590052553
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice.

Výkonné rázové utahováky.

Odvádění odpadního vzduchu rukojetí, přepínání na **pravý / levý chod**.

· **Dobře vyvážený a ergonomický.**

Použití:

Vhodný na těžko přístupná místa a do zúžených prostor.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na poptávku pro většinu pneumatického náradí Atlas Copco.

Technický popis

Výška	178 mm
Hnací profil upínače nástrojů	□
Rozsah utahovacích momentů	100 - 300 Nm
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec

Hmotnost	1,4 kg
Délka	113 mm
Maximální spotřeba vzduchu	780 l/min
Pracovní hluk	88 dB(A)
Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M16
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Maximální počet otáček	7400 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	5,6 m/s ²
Označení výrobce	W2412
Konstrukce	pistole
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Šroubovák