

**Garant****Trapézový ruční závitník jednotlivý předřezávací závitník, bez povlaku, Tr: TR8X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130770 TR8X1,5
GTIN	4062406086954
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

- Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.
- Dokončovací závitník tolerance H7.

**Upozornění:**

**Nástroj není vhodný pro reverzaci.**

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 6,6 mm

**Technický popis**

Stoupání závitu	1,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	80 mm
Ø otvoru pod závit	6,6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	4,9 mm
Rozměr závitu	8

Povlak	bez povlaku
Druh závitů	TR
Vrcholový úhel	30 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Toleranční třída	DIN 103 7H
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Závitník ruční
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

