

HOLEX**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215102 63/6
GTIN	4062406087999
Třída artiklu	220

Popis**Provedení:**

Robustní rohová fréza s usazením vyměnitelných břitových destiček zapuštěných po několika stranách pro stabilní podmínky obrábění.

V kombinaci s vyměnitelnou břitovou destičkou 215117 UNI možné použití jako **fréza s vysokým posuvem**.

Použití:

S oboustrannými 3břítými destičkami XNEX0806.. nebo jednostrannými 3břítými destičkami XNEX0806.. **Vysoký posuv**.

Upozornění:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	4 mm
Počet břitů Z	6
Ø břitu D_c	63 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNEX 0806..
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza