

**Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132645 M16
GTIN	4062406088149
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:**

S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D₃: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 14 mm

Technický popis

Celková délka L	110 mm
Počet břitů Z	3
Hloubka závitu	48 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm
Stoupání závitu	2 mm
Závit Ø	16 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	M
Počet drážek na třísky	3

Toleranční třída	ISO 2 6H
Norma	DIN 376
Stopka 4hran □	9 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Rozměr závitu	M16
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

