

Garant

Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 16/1,5Xmm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm²). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Celková délka L	180 mm
t _{max} vnitřní obrábění	6 mm
Nepodepřená délka L ₁ odsazené držáky	30 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Šroub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Středové přesazení L ₃	10,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	19 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapíchování
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 12

279815 12

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500