

**CNMM 1204XL, Řezný materiál: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 1204XL PR005S Druh: PR005S

Lamač třísek: SX

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm

Posuv f : 0,15 - 0,45 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min

Technický popis

Druh	PR005S
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	SX
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální

Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 1204XL
Počet výměn/řezání	4
Podložka	259031 15
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení