

Garant**Ruční závitník jednotlivý předřezávací závitník, bez povlaku, M: M30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130410 M30
GTIN	4062406089313
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

Závitník, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku. Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 3,5 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 22 mm

Stopka 4hran □: 18 mm

Ø otvoru pod závit: 26,5 mm

Technický popis

Stoupání závitů	3,5 mm
Hloubka závitů	90 mm
Závit Ø	30 mm
Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	18 mm
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Ø stopky D _s	22 mm
Počet břitů Z	3

Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	M
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 352
Rozměr závitu	M30
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	omezené použití		

Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití