

Garant**CCGW 09T312 FN, MKD, Provedení řezných hran: NL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265924 NL
GTIN	4062406095727
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:**

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející dlouhé třísky.

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

Technický popis

Řezný materiál	MKD
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 1600 m/min
Posuv f	0,005 - 0,1 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,01 - 0,2 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Provedení řezných hran	NL
Typ	MKD
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGW 09T312 FN
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	MKD
Možnosti přebroušení	ano
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení