


Garant**CCGW 09T308 FN, MKD, Provedení řezných hran: NK****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265920 NK
GTIN	4062406095710
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:**

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející krátké třísky.

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,005 - 0,08 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 1000 m/min
Provedení řezných hran	NK
Typ	MKD

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Řezný materiál	MKD
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGW 09T308 FN
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	MKD
Možnosti přebroušení	ano
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení