

Garant**CNMG 12040812, Řezný materiál: HU7305**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 12040812 HU7305 Druh: HU7305
Lamač třísek: AM/AG
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 600 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 600 m/min
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,8 mm/ot,
Druh	HU7305
Řezný materiál	TK

Lamač třísek	AM/AG
Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 12040812
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení