

**Garant****CCGW 120412 FN, MKD, Provedení řezných hran: NL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265940 NL
GTIN	4062406096014
Třída artiklu	21L

**Popis****Provedení:**

**MKD** - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející dlouhé třísky.

**Použití:**

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

**Doporučení:**

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Provedení řezných hran	NL
Řezný materiál	MKD
Posuv f	0,005 - 0,1 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 1600 m/min
Typ	MKD
Hloubka řezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGW 120412 FN
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	MKD
Možnosti přebroušení	ano
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení