

**Garant****DCGW 070208 FN, MKD, Provedení řezných hran: NS****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	265952 NS
GTIN	4062406096083
Třída artiklu	21L

**Popis****Provedení:**

**MKD** - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro syntetické materiály (PMMA, POM, akryl etc.).

**Použití:**

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

**Doporučení:**

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

**Technický popis**

Řezný materiál	MKD
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	MKD
Provedení řezných hran	NS

Posuv f	0,005 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 1400 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGW 070208 FN
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	MKD
Možnosti přebroušení	ano
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení