



## Vějířovitý brusný kotouč SLTflex (CER), pružné upínání M14, Ø 115 mm, Zrnitost: 60



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	566312 60
GTIN	4027497550586
Třída artiklu	53L

### Popis

#### Provedení:

**Srpovité lamely** (patentované) jsou radiálně spojeny s vysoce pevným GFK jádrem. Díky **konstrukci bez talíře** je dosahováno **extrémně velkého přesahu lamel**. Velmi vysoká hustota povlaku. Upínací závit M14, **nejsou potřebné upínací matice**.

**Keramické zrno (CER)** s aktivním brusným pojivem pro **tvrdé nasazení**.

#### Použití:

Pro obrábění **obtížně přístupných míst**, broušení kontur a pro **vybrušování koutových svarů**. Dlouhý přesah lamel umožňuje **měkký brus**.

### Technický popis

Zrnitost	60
Popis tvaru	Šikmo s přesahem lamel
Ø kotouče	115 mm
Řada	SLTflex

Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	<0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Závit	M14
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		