

**Garant****DCGW 11T308 FN, MKD, Provedení řezných hran: NK****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 265968 NK     |
| GTIN           | 4062406096151 |
| Třída artiklu  | 21L           |

**Popis****Provedení:**

**MKD** - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející krátké třísky.

**Použití:**

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

**Doporučení:**

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

**Technický popis**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 80 - 1000 m/min       |
| Přiřazení dokončování / hrubování   | hrubování-dokončování |
| Typ                                 | MKD                   |
| Podmínky řezu                       | kontinuální           |
| Řezný materiál                      | MKD                   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Provedení řezných hran               | NK   |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,01 - 0,2 mm                                |
| Posuv $f$                            | 0,005 - 0,08 mm/ot,                          |
| Povlak                               | bez povlaku                                  |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGW 11T308 FN                               |
| Počet výměn/řezání                   | 1  |
| Atribut názvu produktu               | MKD  |
| Možnosti přebroušení                 | ano  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |