

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 52/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213110 52/4
GTIN	4045197718488
Třída artiklu	210

Popis**Popis:**

Výkonná fréza pro vysoké posuvy s měkkým řezem.

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Použitelná také k částečnému dokončování.

Efektivní náklady díky 5břité vyměnitelné destičce.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	52 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219889 (20IP, 5,7 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 10T5..
Upínací otvor Ø	22 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	2,2 mm

Ø D ₃	32,6 mm
Počet břitů Z	4
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219889
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP