

Garant**Dokončovací fréza, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Přesná dokončovací fréza pro **mimořádně účinné dokončování**. Kvůli přepracované geometrii Wiperu vhodná pro **vynikající povrchové jakosti** v **brusné kvalitě**. Je možná **extrémní úspora času** díky **velkému přeskoku řádků** a **velkému posuvu zubů**.

Použití:

Typický nástroj pro výrobu matric a forem.

Upozornění:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vnitřní chlazení	ano
Ø břitu D _c	25 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Upínací závit M	M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CPHX 09T3..
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Počet břitů Z	3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	3 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza