

Garant**Dokončovací fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 42/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212542 42/5
GTIN	4062406098667
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná dokončovací fréza pro **mimořádně účinné dokončování**. Kvůli přepracované geometrii Wiperu vhodná pro **vynikající povrchové jakosti v brusné kvalitě**. Je možná **extrémní úspora času** díky **velkému přeskoku řádků** a **velkému posuvu zubů**.

Použití:

Typický nástroj pro výrobu matric a forem.

Upozornění:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	5
Ø břitu D _c	42 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CPHX 09T3..
Celková délka L _{celk.}	40 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	3 mm
Upínací otvor \varnothing	16 mm
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza