

**Garant**

**Držák na obrábění drážek pro zařízení na obrábění drážek stopka WTO, Od šířky drážky m: 3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290352 3
GTIN	4062406099565
Třída artiklu	29K

**Popis****Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	8,36 mm
Vhodné pro šířku drážky m	3 mm
Užitná délka $L_1$	28 mm

Šroub	290399 1
Ø stopky	16 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	4,2 mm
Ø držáku destiček D <sub>1</sub>	7,8 mm
Vnitřní chlazení	ne
Délka stopky L <sub>s</sub>	6 mm
Stopka	WTO
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu