

**Garant****Držák na obrábění drážek pro zařízení na obrábění drážek stopka EWS + Benz, Od šířky drážky m: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290351 8
GTIN	4062406099534
Třída artiklu	29K

**Popis****Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

**Technický popis**

Ø stopky	16 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	21,7 mm
Užitná délka $L_1$	37 mm
Středové přesazení $L_3$	11 mm
Šroub	290399 2
Vhodné pro šířku drážky m	8 mm

Ø držáku destiček $D_1$	20 mm
Vnitřní chlazení	ne
Délka stopky $L_s$	30 mm
Stopka	EWS + Benz
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu