

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 40 A = 100, Ø trnu d1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303025 16
GTIN	4062406100582
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Kvalita vyvažování G2,5 / 25000 min⁻¹. Typ ADB.
Se 4 čelními chladícími tryskami.

- **Válcový tvar.**
- **S otvorem Balluffchip.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Ø trnu d ₁	16 mm
Vnější Ø D	38 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm

Upnutí	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40