


**CNMM 1204XR, Řezný materiál: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 1204XR PR005S Druh: PR005S

Lamač třísek: SX

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm

Posuv f : 0,15 - 0,45 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Hlavní způsob použití	S
Druh	PR005S
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Lamač třísek	SX
Podmínky řezu	kontinuální

Řezný materiál	TK
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 1204XR
Počet výměn/řezání	4
Podložka	259031 15
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení