

**CNMM 1204XL, Řezný materiál: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250489 PR015S
GTIN	4960664837731
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 1204XL PR015S Druh: PR015S

Lamač třísek: SX

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm

Posuv f : 0,15 - 0,45 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavní způsob použití	S
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SX
Druh	PR015S

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 1204XL
Počet výměn/řezání	4
Podložka	259031 15
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení