

**Upínací trn typ AD, BT 50 krátké, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302657 16
GTIN	4062406100940
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	80 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	16
Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	BT 50 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup>

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 16 mm	309900 16