



Kombinovaný upínací trn pro frézy typ A, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 27mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302897 27
GTIN	4062406101138
Třída artiklu	32A

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min⁻¹. Tvar A.

Použití:

S lícovaným perem pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.

S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a frézovací hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	55 mm
Ø trnu d ₁	27 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	27
Vnější Ø D	48 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Ø upnutí D ₁	27 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/302897-27>