

Garant**CCGW 09T304 FN, MKD, Provedení řezných hran: NS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265916 NS
GTIN	4062406095673
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:**

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro syntetické materiály (PMMA, POM, akryl etc.).

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 1400 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	MKD

Řezný materiál	MKD
Posuv f	0,005 - 0,4 mm/ot,
Provedení řezných hran	NS
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGW 09T304 FN
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	MKD
Možnosti přebroušení	ano
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení