

CoolSpeed®

Rychloběžné vřeteno, Typ: TBL**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319991 TBL
GTIN	2050001960696
Třída artiklu	36D

Popis**Provedení:**

Chladivem (10 – 60 barů) poháněné rychloběžné vřeteno, otáčky až 75 000 ot./min.

Použití:

Zvýšení posuvu a řezné rychlosti, použití především u nástrojů s malým průměrem (Ø stopky 3 – 6 mm). Použití k vrtání, odjehlování, gravírování, omezeně k frézování.

Technický popis

L ₂	48 mm
Ø D ₂	30 mm
L ₃	80 mm
Vnější Ø D	16 mm
Vnější Ø D ₁	25 mm
Délka stopky L ₁	13,5 mm
Druh produktu	Rychloběžné vřeteno