

**Garant****CNMG 12040812, Řezný materiál: HB725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250141 HB725
GTIN	4062406095833
Třída artiklu	21G

**Popis**

CNMG 12040812 HB725 Druh: HB725

Lamač třísek: UM/UG

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	UNI
Posuv $f$	0,05 - 0,8 mm/ot,
Lamač třísek	UM/UG
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování

Druh	HB725
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	PVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 12040812
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení