

Garant
Stupňovitý středící vrták pro otvor pod závit HSS-E A, bez povlaku, Pro závit: M4

Údaje o objednávce

Artikové číslo	111310 M4
GTIN	4062406101480
Třída artiklu	11A

Popis
Provedení:

Středící vrták pro středění předlitých děr pro závitování dle tvaru A.

Pro **kombinovanou výrobu** středění, vstupní fazetky a vrtání odlité díry **v jedné pracovní operaci**.

Jmenovitý $\varnothing D_c$: 3,3 mm

$\varnothing D_1$ 1. stupně s fazetkou $\pm 0,05$: 4,3 mm

$\varnothing D_2$ 2. stupně: 8 mm

Výška stupně L_1 1. stupně: 11 mm

Výška stupně L_2 2. stupně: 12,6 mm

Pro \varnothing obrobku: 40 – 63 mm

Technický popis

Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/ot,
Celková délka L	63 mm
Jmenovitý $\varnothing D_c$	3,3 mm
\varnothing stopky D_s	8 mm
Pro \varnothing obrobku	40 – 63 mm
Počet břitů Z	2
Výška stupně L_1 1. stupně	11 mm
Výška stupně L_2 2. stupně	12,6 mm

Ø D ₂ 2. stupně	8 mm
Ø D ₁ 1. stupně s fazetkou ±0,05	4,3 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 332/2
Typ	A
Tolerance jmenovitý Ø	0 / -0,05
Úhel zahloubení	60 stupeň
Směr řezu	pravý
Stopka	válcová stopka s h7
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	středicí vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	65 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	65 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	60 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	9 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	7 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	7 m/min	M
GG(G)	vhodný	28 m/min	K
CuZn	vhodný	35 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

