

**XNEX 080610 vysoký posuv, HBM20, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215117 UNI
GTIN	4062406103217
Třída artiklu	22A

Popis**Provedení:**

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Jednostranná 3břítá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu se speciální **geometrií pro vysoký posuv**.

Programovací rádius při $a_{p\ max}$ 2,4 mm.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

$a_e = 0,6 \times D$ / $a_p = 0,8$ mm.

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$: 1 mm

Tloušťka destiček S: 6.35 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	1 mm
Tloušťka destiček S	6.35 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 080610

Typ	HBM20
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Počet výměn/řezání	6
Povlak	CVD
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	95 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		