


Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 32 mm tupá kónická, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: $\pm 0,015$ mm.**Posuv f_z v oceli < 60 HRC: 0,15 mm

Typ: HB4015

Technický popis

Typ	ST1400
Typ	HB4015
Rohový rádius	4 mm
Řezný materiál	TK
Poloměr Wiper axiální	32 mm
Poloměr Wiper radiální	64 mm
Poloměr břitu R_1	4 mm
Délka břitu L_c	16 mm

Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,22 mm
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,15 mm
Počet výměn/řezání	1
Povlak	TiN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování