

**Garant****DCGW 11T308 FN, MKD, Provedení řezných hran: NL****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 265968 NL     |
| GTIN           | 4062406096137 |
| Třída artiklu  | 21L           |

**Popis****Provedení:**

**MKD** - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Zkosení hran pro NŽ kovy vytvářející dlouhé třísky.

**Použití:**

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

**Doporučení:**

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

**Technický popis**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Posuv f                | 0,005 - 0,1 mm/ot, |
| Hloubka řezu $a_p$     | 0,01 - 0,2 mm      |
| Provedení řezných hran | NL                 |
| Řezný materiál         | MKD                |
| Podmínky řezu          | kontinuální        |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Typ                                  | MKD  |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 150 - 1600 m/min                             |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | hrubování-dokončování                        |
| Povlak                               | bez povlaku                                  |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGW 11T308 FN                               |
| Počet výměn/řezání                   | 1  |
| Atribut názvu produktu               | MKD  |
| Možnosti přebroušení                 | ano  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |