

Garant**Synchronní hlava nástroje pro ER16, Stopka závitníku Ø d2: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338183 6
GTIN	4062406102074
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

- Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
- Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
- Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
- Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
- Vhodný pro levé a pravé závity.

Vhodné pro:

Synchronní upnutí ER č. 338180.

Technický popis

Délka vyložení L ₁	32 mm
Stopka 4hran	4,9 mm
Pro stopku závitového vrtáku Ø d ₂ DIN 374/376	M8
Pro stopku závitového vrtáku Ø d ₂ DIN 371	M5-6
Ø D ₂	12,7 mm
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Druh produktu	Adaptér pro závitové vrtání

