

**Garant****Dokončovací fréza, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212538 32/4
GTIN	4062406098773
Třída artiklu	210

## Popis

### Provedení:

Přesná dokončovací fréza pro **mimořádně účinné dokončování**. Kvůli přepracované geometrii Wiperu vhodná pro **vynikající povrchové jakosti** v **brusné kvalitě**. Je možná **extrémní úspora času** díky **velkému přeskoku řádků** a **velkému posuvu zubů**.

### Použití:

Typický nástroj pro výrobu matic a forem.

### Upozornění:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

## Technický popis

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CPHX 09T3..
Počet břitů Z	4
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	3 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	42 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Ø břitu D <sub>c</sub>	32 mm
Vnitřní chlazení	ano

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Upínací závit M	M16
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza