

**Garant****Držák na obrábění drážek standard Ø DS 16 mm, Od šířky drážky m: 3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	290356 3
GTIN	4062406099213
Třída artiklu	29K

## Popis

**Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

## Technický popis

Středové přesazení $L_3$	4,2 mm
Užitná délka $L_1$	30 mm
Šroub	290399 1
Ø stopky	16 mm
Vhodné pro šířku drážky m	3 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	8,36 mm
Ø držáku destiček $D_1$	7,8 mm
Vnitřní chlazení	ano

Délka stopky L <sub>s</sub>	40 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu