

Garant**Držák na obrábění drážek krátký Ø DS 16 mm, Od šířky drážky m: 4mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	290357 4
GTIN	4062240609920
Třída artiklu	29K

Popis

Pozor:

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

Upozornění:

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

Technický popis

Užitná délka L ₁	28 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	10,71 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	10,91 mm
Vhodné pro šířku drážky m	4; 5 mm
Středové přesazení L ₃	5,35 mm
Šroub	290399 1
Ø stopky	16 mm
Ø držáku destiček D ₁	10 mm

Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L _s	40 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu