

Garant**Upínací trny pro vrtáky do plného typ ADB, BT 50, Pro Ø stopky D1: 25mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	303129 25
GTIN	4062406105204
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
- Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení v plném vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
- Při utahování se zvětšuje zvětšený dosedací Ø upínán vůči dosedací ploše.
- Lepší opření kterého takto dosáhneme umožňuje vyšší posuv.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3 µm rovinně broušené dosedací ploše.

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Náhradní šrouby č. 309907 309908.

Technický popis

Vnější Ø D	45 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Pro Ø stopky D ₁	25 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	ISO 7388-2

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upnutí pro vrtáky do plného

Příslušenství

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50