

Garant**Upínací trny pro vrtáky do plného typ ADB, BT 50, Pro Ø stopky D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303129 32
GTIN	4062406105211
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
- Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení v plném vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
- Při utahování se zvětšuje zvětšený dosedací Ø upínán vůči dosedací ploše.
- Lepší opření kterého takto dosáhneme umožňuje vyšší posuv.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3 µm rovinně broušené dosedací ploše.

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Náhradní šrouby č. 309907 309908.

Technický popis

Vnější Ø D	52 mm
Pro Ø stopky D ₁	32 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	ISO 7388-2

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upnutí pro vrtáky do plného

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50