

Garant**Nástrojový upínač pro frézy se závitem, SK 40, Závit M × délka L1: M10X75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301303 M10X75
GTIN	4062406105396
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Kónická konstrukce.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

Technický popis

Vnější Ø D	27 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø otvoru D ₁ tolerance IT6	10,5 mm
Závit M	M10×75
L ₂	5 mm
Délka vyložení rozměr A	94 mm
Užitná délka L ₁	75 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

Příslušenství

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40
Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 200 Nm	656050 200
	308801 40

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný
Vhodné pro strmé kužely 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné
pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé
kužely 40

308625 40

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro
velikost strmému kuželu 40

308830 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé
kužely 40

308630 40

Speciální tažný čep s vnitřním závitem Vhodné pro strmé
kužely 40

308740 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308635 40

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40