



Pneumatické přímé brusky, Typ: SMP60



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079440 SMP60
GTIN	5000630
Třída artiklu	03P

Popis

Provedení:

ATA – pneumatická přímá bruska s **kleštinami 3 mm** pro přesné frézování, broušení a gravírování. **Integrovaný předčišťovací filtr.** Malá bruska s turbínovým pohonem s **maximálními otáčkami 60 000 1/min.**

Technický popis

Odevzdaný výkon	85 W
Ø kleštin	3 mm
Pracovní hluk	68 dB(A)
Označení výrobce	SPM 60 R
Hmotnost	0,17 kg
Maximální spotřeba vzduchu	230 l/min
Maximální počet otáček	60000 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Délka	140 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Přímá bruska

