

**HOLEX****Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, BT 30 krátké, Ø trnu d1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303007 16
GTIN	4062406101169
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákržku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Tvar A.

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

**Technický popis**

Ø trnu d <sub>1</sub>	16 mm
Vnější Ø D	38 mm
Délka vyložení rozměr A	35 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Upnutí	BT 30 krátké
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	JIS B6339

Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy