



## Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, BT 30 krátké, Ø trnu d1: 27mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	303007 27
GTIN	4062406101183
Třída artiklu	32A

### Popis

#### Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Tvar A.

#### Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

#### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

### Technický popis

Ø trnu d <sub>1</sub>	27 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Vnější Ø D	50 mm
Délka vyložení rozměr A	40 mm
Ø upnutí D <sub>1</sub>	27 mm
Upnutí	BT 30 krátké
Norma	DIN 6357

Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy