

**Garant****Nástrojový upínač pro frézy se závitem kónický typ, HSK-A 63, Závít M × délka L1: M16X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307044 M16X50
GTIN	4062406106881
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Kónická konstrukce.

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

**Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení č. 301358, redukce č. 301359, trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

**Upozornění:**

Tvrdokovové upínače příp. prodloužení z tvrdokovu pro šroubovací frézy č. 301374 – 301379 a č. 301361 – 301368.

**Technický popis**

Otvor $\varnothing D_1$	17 mm
$L_2$	5 mm
Délka vyložení rozměr A	76 mm
Užitná délka $L_1$	50 mm
Vnější $\varnothing D$	34 mm
$\varnothing D_2$	29 mm

Závit M	M16×50
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem