

**Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303017 40
GTIN	4062406101244
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákržku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Tvar A.

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

**Technický popis**

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40
Ø trnu d <sub>1</sub>	40 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Vnější Ø D	89 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	JIS B6339

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40